


**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Основная часть из вороненой стали.


Упорные болты из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.

Указание на чертеже:

M = Упоры шаровые

N = сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой с шестигранным углублением DIN 912

- 1) Блокировка вращения
- 2) Винтовая опора
- 3) Шестигранная гайка



Обзор изделий

Опорные элементы из стали

Номер заказа	B	D	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	M	N	F, Н	Момент затяжки крепежных винтов Нм	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н
K0921.06029	19	12	M6x10	35	29	15	17,6	38	13	8	15	M6x16	M6	4000	7,5	0	6
K0921.08037	22	16	M8x15	47	37	20	21,1	50	16	10	20	M8x20	M8	6000	14	0	7
K0921.12047	32	25	M12x20	57	47	27	28,3	75	25	15	30	M12x30	M12	9000	22	1	11