

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой**Описание товара/фотография продукта**

reddot design award
winner 2018

Описание**Материал:**

Ручка термопласт

Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.

Болт из нержавеющей стали 1.4305.

Шары из нержавеющей стали 1.4125.

Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Ручка черная или ярко-красная по RAL 3020.

Нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросиком.

Усилие на срез, двухсрезное соединение $(F) = S \cdot t$ аВ макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качества.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724


Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлей K0367

Кольцо K0367

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые с L-ручкой

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.102605010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.102605015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.102605020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.102605025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.102605030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.102606010	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.102606015	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.102606020	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.102606025	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.102606030	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.102606035	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.102606040	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.102606045	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.102606050	чёрно-серый RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.103508020	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.103508025	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.103508030	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.103508035	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.103508040	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.103508045	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.103508050	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.103510020	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.103510025	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.103510030	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.103510035	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.103510040	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.103510045	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.103510050	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.103510060	чёрно-серый RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.104712025	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.104712030	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.104712035	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.104712040	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.104712045	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.104712050	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.104712060	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.104712070	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.104712080	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.104716030	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.104716035	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0792.104716040	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.104716045	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.104716050	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.104716060	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.104716070	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.104716080	чёрно-серый RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153
K0792.10842605010	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.10842605015	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.10842605020	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.10842605025	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.10842605030	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.10842606010	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.10842606015	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.10842606020	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.10842606025	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.10842606030	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.10842606035	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.10842606040	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.10842606045	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.10842606050	ярко-красный RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.10843508020	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.10843508025	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.10843508030	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.10843508035	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.10843508040	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.10843508045	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.10843508050	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.10843510020	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.10843510025	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.10843510030	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.10843510035	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.10843510040	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.10843510045	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.10843510050	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.10843510060	ярко-красный RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.10844712025	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.10844712030	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.10844712035	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.10844712040	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.10844712045	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.10844712050	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.10844712060	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.10844712070	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.10844712080	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.10844716030	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.10844716035	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153
K0792.10844716040	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.10844716045	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.10844716050	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.10844716060	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.10844716070	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.10844716080	ярко-красный RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153