



Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибовой ручкой, маркировкой запираания и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стопорный штифт, сталь.
Резьбовая втулка из стали.
Грибовая ручка из термопласта, черно-серая.
Маркировка запираания, алюминий.

Исполнение:

Стопорный штифт из закаленной, полированной и вороненой стали.
Резьбовая гильза вороненая.
Маркировка запираания красного цвета, анодированная.

Указание:

Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.

При появлении маркировки запираания болт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Указание на чертеже:

1) маркировочное кольцо

Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибовидной ручкой, маркировкой запирания и контргайкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1149.72105	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K1149.72206	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K1149.72308	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35