

Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31, черный.

Ось из оцинкованной стали или чистой нержавеющей стали.


Исполнение:

Отполированный до блеска.

Указание:

Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.

Чертежи



Обзор изделий

Рукоятки конические, вращающиеся, из пластмассы

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D4	L	L1	L2	SW
K1201.0618	Сталь	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.0823	Сталь	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.1028	Сталь	M10	28	22	14	90,5	32	5
K1201.10618	нержавеющая сталь	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.10823	нержавеющая сталь	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.11028	нержавеющая сталь	M10	28	22	14	90,5	32	5