Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Исполнение:
вороненная.

Указание:
Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.

Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, стандартной упругости

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл., H	Номер заказа, монтажный ключ
K1372.05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	K0317.905
K1372.06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	K0317.906
K1372.08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	K0317.908
K1372.10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	K0317.910
K1372.12	M12	6	4	28	2	2	4	12	55	K0317.912
K1372.16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	K0317.916

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG