

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эти скошенные бугельные ручки хорошо подходят для установки в ограниченном пространстве.

Ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуются надежность и устойчивость к коррозии.

Материал:

Нержавеющая сталь, точное литье Ss14308илиS14404.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Ручки могут иметь дефекты поверхности, обусловленные производственным процессом.

Применение:

В ограниченных пространствах в машиностроении, производстве промышленного оборудования и инструментов, пищевой и фармацевтической промышленности.

Монтаж:

С обратной стороны.

Преимущества:


Хороший доступ в ограниченном пространстве.

Высокая устойчивость и прочность.

Коррозионностойкость.

Стопорный элемент для открывания и закрывания крышек, облицовок и кожухов.

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно расположенные

Номер заказа	Вид стали	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1635.100008061	1.4308	100	21	13	M6	50	113	10	1000

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно расположенные

Обзор изделий

Номер заказа	Вид стали	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1635.112008061	1.4308	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008061	1.4308	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008061	1.4308	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008061	1.4308	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1635.100008062	1.4404	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1635.112008062	1.4404	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008062	1.4404	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008062	1.4404	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008062	1.4404	160	21	13	M6	50	173	10	1000