


Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

Описание товара/фотография продукта



Приведение в действие:



Описание

Материал:

PC/ABS.

Исполнение:

хромированы, черного, белого или бежевого цветов.

Указание:

Эти защелки разработаны с утопленной кнопкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.

Монтажный уголок служит в качестве упора, если не задана соответствующая плоскость для запирания.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.

Макс. крутящий момент для затягивания гайки: 4,2 Нм.

Приведение в действие:

В ненажатом состоянии кнопка находится заподлицо с корпусом. При нажатии исполнительного элемента кнопка отжимается, и замок можно открыть путем поворота влево или вправо.

Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Нажать кнопку повторно для создания неактивированного состояния.

Применение:

- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- кораблестроение
- авиационная и космическая техника
- мебельная промышленность

Монтаж:

1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление с обратной стороны с помощью монтажной гайки.

Объем поставки:

Монтажная гайка и монтажный уголок входят в объем поставки.


Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.

Указание на чертеже:

- 1) Кнопка
- 2) Направляющая цапфа для защиты от проворачивания
- 3) Дверное полотно
- 4) Рама
- 5) Монтажная гайка
- 6) Корпус
- 7) Монтажный уголок
- 8) Для направляющей цапфы (дополнительно)
- 9) Вырез для защиты от проворачивания (дополнительно)
- 10) Монтажное отверстие

Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

Чертежи



Обзор изделий

Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

Номер заказа	Цвет основы	A	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
K1654.247400	черный	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247401	хромированный	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247402	белый	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247403	бежевый	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34

Номер заказа	Цвет основы	L	L1	L2	L3	L4	T	T1	Макс. рабочая нагрузка в Н	Диапазон температур °С	S= толщина полотна двери в мм
K1654.247400	черный	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 до 60	1,2-19
K1654.247401	хромированный	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 до 60	1,2-19
K1654.247402	белый	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 до 60	1,2-19

Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	L	L1	L2	L3	L4	T	T1	Макс. рабочая нагрузка в Н	Диапазон температур °C	S= толщина полотна двери в мм
K1654.247403	бежевый	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30 до 60	1,2-19