

## Колеса для тяжелых грузов, сварные колесные диски

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сварные колесные диски из стали, покрытие из экстратана.


#### Указание:

Эластичное, износостойкое покрытие не повреждает покрытие пола, отличается малым уровнем шума и особенно высокой возвратной эластичностью при долгих простоях.

Температура эксплуатации от  $-40$  до  $+80$  °C.

Колеса подходят к K1768 и K1769.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Колеса для тяжелых грузов, сварные колесные диски

Номер заказа	Установка колеса	D	D1	B	B1	Допустимая нагрузка, кг
K1782.12550	шарикоподшипник	125	20	50	60	500
K1782.16050	шарикоподшипник	160	20	50	60	700

## Колеса для тяжелых грузов, сварные колесные диски

## Обзор изделий

Номер заказа	Установка колеса	D	D1	B	B1	Допустимая нагрузка, кг
K1782.20050	шарикоподшипник	200	20	50	60	1000
K1782.25060	шарикоподшипник	250	25	60	70	1350