


## Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма D

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

#### Материал:

Задвижка: 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

#### Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

#### Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

#### По запросу:

Специальные исполнения.


#### Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

## Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма D

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа    | Форма | Цвет компонента           | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | SW2 | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| K1680.1070410   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10704101  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10705101  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10706101  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070512   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070812   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10705121  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10706121  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10708121  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070616   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10706161  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10708161  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10710161  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070820   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071020   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220   | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10708201  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10710201  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10712201  | D     | чёрно-серый RAL 7021      | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10704102  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10705102  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10706102  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107041012 | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051012 | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061012 | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.10705122  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10706122  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10708122  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |

## Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма D

## Обзор изделий

| Номер заказа     | Форма | Цвет компонента           | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | SW2 | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|------------------|-------|---------------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| K1680.107051212  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061212  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081212  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.10706162   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10708162   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10710162   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107061612  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081612  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101612  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.10708202   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10710202   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.10712202   | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107082012  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102012  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122012  | D     | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107041016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070410116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051216  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061216  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081216  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070512116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070812116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061616  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081616  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101616  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070616116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107082016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122016  | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1070820116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071020116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220116 | D     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107041084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070410184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051284  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061284  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081284  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070512184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070812184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061684  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081684  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101684  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070616184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107082084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122084  | D     | ярко-красный RAL 3020     | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1070820184 | D     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |

## Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма D

## Обзор изделий

| Номер заказа     | Форма | Цвет компонента       | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | SW2 | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|------------------|-------|-----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| K1680.1071020184 | D     | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220184 | D     | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107041086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070410186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051286  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061286  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081286  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070512186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070812186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061686  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081686  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101686  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070616186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107082086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122086  | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1070820186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071020186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220186 | D     | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107041087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070410187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051287  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061287  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081287  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070512187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070812187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061687  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081687  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101687  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070616187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107082087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122087  | D     | ярко-синий RAL 5017   | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1070820187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071020187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220187 | D     | ярко-синий RAL 5017   | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107041088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107061088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070410188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070510188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.1070610188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 10  | 17  | 8                                | 14                              |
| K1680.107051288  | D     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061288  | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107081288  | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070512188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.1070612188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |

## Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма D

## Обзор изделий

| Номер заказа     | Форма | Цвет компонента       | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW1 | SW2 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|------------------|-------|-----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| K1680.1070812188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 12  | 19  | 8                                | 15                              |
| K1680.107061688  | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107081688  | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107101688  | D     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070616188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1070816188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.1071016188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 16  | 24  | 15                               | 35                              |
| K1680.107082088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107102088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.107122088  | D     | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1070820188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071020188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20  | 30  | 20                               | 60                              |
| K1680.1071220188 | D     | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20  | 30  | 20                               | 60                              |