

Откидные чашечные ручки из алюминия

Описание товара/фотография продукта

19"



Описание

Материал:

Алюминий-отливка.

Исполнение:

Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.

Указание:

Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы. Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положений. Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.


Монтаж:

Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.

Указание на чертеже:


1) для винтов с потайной головкой М4

Чертежи



Откидные чашечные ручки из алюминия

Чертежи



Обзор изделий

Откидные чашечные ручки из алюминия

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет основы	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Допустимая нагрузка Н
K1795.07911811	A	фиксируемый	чёрный RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911812	A	фиксируемый	светло-серый RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911821	B	с возвратным действием пружины	чёрный RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911822	B	с возвратным действием пружины	светло-серый RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625