


Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной компонент из полипропилена (PP).
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Резьбовые втулки из латуни.

Исполнение:

Основной компонент черного цвета.
Мягкие компоненты черного, оранжевого, желтого, красного, зеленого, синего, серого цвета.
Резьбовые втулки оцинкованы.

Указание:

Удобство при ношении и захвате благодаря мягкой внутренней поверхности ручки.


Монтаж:

С обратной стороны.

По запросу:

Основной компонент серый с другими цветовыми сочетаниями.

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью

Номер заказа	Цвет компонента	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K1877.0940411	черный	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404187	синий	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404186	зеленый	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404184	красный	93,7	16,3	M4	48,8	105	500

Бугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K1877.0940412	оранжевый	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.0940416	жёлтый	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404188	серый	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.1170511	черный	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705187	синий	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705186	зеленый	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705184	красный	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.1170512	оранжевый	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705116	жёлтый	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705188	серый	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.1540611	черный	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406187	синий	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406186	зеленый	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406184	красный	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.1540612	оранжевый	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406116	жёлтый	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406188	серый	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.1540811	черный	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408187	синий	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408186	зеленый	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408184	красный	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.1540812	оранжевый	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408116	жёлтый	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408188	серый	148,5	26,7	M8	65	170,3	500