

**Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма С, с болтом/головкой и шплинтом****Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей. Откручивание осевых болтов без применения инструментов позволяет быстро разъединять и соединять половинки шарнира. Шарниры используются в откидных крышках, капотах или рамах. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

**Материал:**

Термопласт, армированный стекловолокном.  
Осевой штифт и принадлежности из нержавеющей стали 1.4305.

**Исполнение:**

Шарнир, черный, аналогичный RAL 9005.  
Осевой штифт из нержавеющей стали без покрытия.  
Принадлежности без покрытия.

**Указание:**

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

**Преимущества:**

Монтаж и демонтаж без инструмента

**По запросу:**

Комбинации различных длин шарнирных створок.

**Объем поставки:**

Две половинки шарнира.  
Выбранный осевой штифт и/или принадлежности.

**Принадлежности:**

Установочный палец с откидным фиксатором K0776.  
Болт с головкой ISO 2341.  
Установочный палец с кольцом для ключей.  
Шплинт K1136 DIN EN ISO 1234.  
Кольцо для ключей K0367.

**Указание на чертеже:**

Форма А: с установочным пальцем  
Форма В: с болтом/головкой и кольцом для ключей  
Форма С: с болтом/головкой и шплинтом  
Форма D: с установочным пальцем/откидным фиксатором

## Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые, форма С, с болтом/головкой и шплинтом

### Описание товара/фотография продукта

- 2) Осевой штифт
- 3) Шплинт
- 4) Кольцо для ключей

### Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | Тип формы                    | Материал компонента | A   | A1   | A2   | A3   | A4   | B  | B2 | D1  | D2 | D3 | H | F1<br>N | F2<br>N |
|----------------|-------|------------------------------|---------------------|-----|------|------|------|------|----|----|-----|----|----|---|---------|---------|
| K1963.25151503 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 52  | 15   | 15   | 26   | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 625     | 425     |
| K1963.30181803 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 59  | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K1963.35202003 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 71  | 20   | 20   | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K1963.40232303 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 77  | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 450     |
| K1963.45252503 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 87  | 25   | 25   | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 450     |
| K1963.50282803 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 97  | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 425     |
| K1963.60333303 | C     | с болтом/головкой и шплинтом | нержавеющая сталь   | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 850     | 175     |