


Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма D, большая

Описание товара/фотография продукта



Монтаж:



Описание

Материал:

Замок ABS.

Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Замок черного цвета.

Пружина, сталь чистая.

Указание:

Защелки разработаны для установки в дверях, крышках и кожухах.

Доступно в шести размерах для дверных полотен различной толщины.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.

Приведение в действие:

При перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери с помощью пружины.

Применение:

- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- приборостроение
- промышленные шкафы


Монтаж:

1. Вырез монтажного отверстия без заусенцев в соответствии со схемой.
2. Переместить замок на лицевой панели в вырез и нажать вперед.
3. Нажать замок для фиксации вниз.

Указание на чертеже:

- 1) Рама
- 2) Дверное полотно
- 3) Монтажное отверстие
- 4) Направление нажатия
- 5) Замок
- 6) Пружина

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	H	H1= общий диапазон захвата	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	R	S= толщина полотна двери в мм	Диапазон температур °C
K2010.2221500	D	крупный	52,9	44,2	19	6,7	2	44,5	48	56	4	38,1	12,7	max. 0,25	2,2	-40 до 60