

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D, внутренняя резьба, двусторонняя со сквозным отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.


Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.

Указание:


Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием



Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Отверстие под резьбу
K0351.06022	инструментальная сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Сквозное отверстие
K0351.08022	инструментальная сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Сквозное отверстие
K0351.10022	инструментальная сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Сквозное отверстие
K0351.12022	инструментальная сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Сквозное отверстие

**Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма D,
внутренняя резьба, двусторонняя со сквозным отверстием**

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Отверстие под резьбу
K0351.14022	инструментальная сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Сквозное отверстие
K0351.16022	инструментальная сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Сквозное отверстие
K0351.506022	нержавеющая сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Сквозное отверстие
K0351.508022	нержавеющая сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Сквозное отверстие
K0351.510022	нержавеющая сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Сквозное отверстие
K0351.512022	нержавеющая сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Сквозное отверстие
K0351.514022	нержавеющая сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Сквозное отверстие
K0351.516022	нержавеющая сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Сквозное отверстие