

Poignée boule

Description de l'article/illustrations du produit



gris foncé RAL 7021	orangé pur RAL 2004	vert Δ = 2 RAL 6032	bleu signalisation RAL 5017
gris clair RAL 7035	rouge signalisation RAL 3020	jaune colza RAL 1021	

Description

Matière :


Thermoplastique, gris foncé.

Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel

Dessins



Aperçu des articles

Poignée boule

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.106	taraudage	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1061	taraudage	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1062	taraudage	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1063	taraudage	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1065	taraudage	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1066	taraudage	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1067	taraudage	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.208	taraudage	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2081	taraudage	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2082	taraudage	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2083	taraudage	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2085	taraudage	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2086	taraudage	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2087	taraudage	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.310	taraudage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3101	taraudage	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3102	taraudage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3103	taraudage	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3105	taraudage	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3106	taraudage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3107	taraudage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.410	taraudage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4101	taraudage	acier	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4102	taraudage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4103	taraudage	acier	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4105	taraudage	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4106	taraudage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4107	taraudage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.412	taraudage	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4121	taraudage	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4122	taraudage	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4123	taraudage	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4125	taraudage	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4126	taraudage	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4127	taraudage	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.0106	taraudage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01061	taraudage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01062	taraudage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01063	taraudage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01065	taraudage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01066	taraudage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01067	taraudage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.0208	taraudage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02081	taraudage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02082	taraudage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02083	taraudage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02085	taraudage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02086	taraudage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02087	taraudage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.0310	taraudage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03101	taraudage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03102	taraudage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03103	taraudage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03105	taraudage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03106	taraudage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03107	taraudage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.0410	taraudage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04101	taraudage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04102	taraudage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04103	taraudage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04105	taraudage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04106	taraudage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04107	taraudage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.0412	taraudage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04121	taraudage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04122	taraudage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04123	taraudage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04125	taraudage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04126	taraudage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.04127	taraudage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.106X15	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1061X15	filetage	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1062X15	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1063X15	filetage	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1065X15	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.1066X15	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.1067X15	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.106X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1061X20	filetage	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1062X20	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1063X20	filetage	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1065X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.1066X20	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.1067X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.106X25	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1061X25	filetage	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1062X25	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1063X25	filetage	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1065X25	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.1066X25	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.1067X25	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.106X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1061X30	filetage	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1062X30	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1063X30	filetage	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1065X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.1066X30	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.1067X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.208X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2081X20	filetage	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2082X20	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2083X20	filetage	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2085X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2086X20	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2087X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.208X25	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2081X25	filetage	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2082X25	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2083X25	filetage	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2085X25	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2086X25	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2087X25	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.208X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2081X30	filetage	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2082X30	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2083X30	filetage	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2085X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2086X30	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2087X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.208X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2081X40	filetage	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2082X40	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2083X40	filetage	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2085X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2086X40	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2087X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.310X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3101X20	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3102X20	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3103X20	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3105X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.3106X20	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.3107X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.310X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3101X30	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3102X30	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3103X30	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3105X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.3106X30	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.3107X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.310X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3101X40	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3102X40	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3103X40	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3105X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.3106X40	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.3107X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.410X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4101X20	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4102X20	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4103X20	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4105X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.4106X20	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.4107X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.410X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4101X30	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4102X30	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4103X30	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4105X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.4106X30	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.4107X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.410X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4101X40	filetage	acier	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4102X40	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4103X40	filetage	acier	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4105X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.4106X40	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.4107X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.412X20	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4121X20	filetage	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4122X20	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4123X20	filetage	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4125X20	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.4126X20	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.4127X20	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.412X30	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4121X30	filetage	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4122X30	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4123X30	filetage	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4125X30	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.4126X30	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.4127X30	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.412X40	filetage	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4121X40	filetage	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4122X40	filetage	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4123X40	filetage	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4125X40	filetage	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.4126X40	filetage	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.4127X40	filetage	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.0106X15	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01061X15	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01062X15	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01063X15	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.01065X15	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.01066X15	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.01067X15	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.0106X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01061X20	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01062X20	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01063X20	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01065X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.01066X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.01067X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.0106X25	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01061X25	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01062X25	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01063X25	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01065X25	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.01066X25	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.01067X25	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.0106X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01061X30	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01062X30	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01063X30	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01065X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.01066X30	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.01067X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.0208X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02081X20	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02082X20	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02083X20	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02085X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02086X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02087X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.0208X25	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02081X25	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02082X25	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02083X25	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02085X25	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02086X25	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02087X25	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.0208X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02081X30	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02082X30	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02083X30	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02085X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02086X30	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02087X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.0208X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02081X40	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02082X40	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02083X40	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02085X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02086X40	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02087X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.0310X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03101X20	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03102X20	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03103X20	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03105X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.03106X20	filetage	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.03107X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.0310X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03101X30	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03102X30	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.03103X30	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03105X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.03106X30	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.03107X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.0310X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03101X40	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03102X40	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03103X40	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03105X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.03106X40	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.03107X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.0410X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04101X20	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04102X20	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04103X20	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04105X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.04106X20	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.04107X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.0410X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04101X30	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04102X30	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04103X30	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04105X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.04106X30	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.04107X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.0410X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04101X40	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04102X40	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04103X40	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04105X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.04106X40	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.04107X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.0412X20	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04121X20	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04122X20	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04123X20	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04125X20	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.04126X20	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.04127X20	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.0412X30	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04121X30	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04122X30	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04123X30	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04125X30	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.04126X30	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.04127X30	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.0412X40	filetage	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04121X40	filetage	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04122X40	filetage	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04123X40	filetage	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04125X40	filetage	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.04126X40	filetage	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.04127X40	filetage	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18