

Bouchons filetés en plastique, ronds

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Polyamide (PA 6).
Joint en CR.

Finition :

Plastique gris clair RAL 7035.

Nota :


Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Plage de température :

-40 °C jusqu'à +100 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Bouchons filetés en plastique, ronds

Référence	D	D1	H	L
K2252.1215000	M12x1,5	15	10	6
K2252.1615000	M16x1,5	20	10,5	6
K2252.2015000	M20x1,5	24	10,5	6
K2252.2515000	M25x1,5	30	13	8
K2252.3215000	M32x1,5	37	13,5	8
K2252.4015000	M40x1,5	46	14	8