


Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Radio de flexión mínimo:



Descripción

Material:
PVC.


Versión:
Negro.

Indicación:
Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.

Montaje:
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.

A petición:
Otras longitudes.

Planos



Nuestros productos

Perfiles de protección de cantos con abrazadera de sujeción de acero integrada

| Referencia | Forma | L | Zona de sujeción mm | Radio de flexión mínimo mm | B | H |
|-----------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----|------|
| K1367.010X2000 | A | 2000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 |
| K1367.010X5000 | A | 5000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 |
| K1367.010X10000 | A | 10000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 |
| K1367.010X20000 | A | 20000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 |
| K1367.010X50000 | A | 50000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 |
| K1367.114X2000 | B | 2000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 |
| K1367.114X5000 | B | 5000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 |
| K1367.114X10000 | B | 10000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 |
| K1367.114X20000 | B | 20000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 |
| K1367.114X50000 | B | 50000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 |
| K1367.217X2000 | C | 2000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 |
| K1367.217X5000 | C | 5000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 |
| K1367.217X10000 | C | 10000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 |
| K1367.217X20000 | C | 20000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 |
| K1367.217X50000 | C | 50000 | 4,0-6,0 | A=50 B=40 C=30 D=30 | 11 | 15,8 |
| K1367.308X2000 | D | 2000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 |
| K1367.308X5000 | D | 5000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 |
| K1367.308X10000 | D | 10000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 |
| K1367.308X20000 | D | 20000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 |
| K1367.308X50000 | D | 50000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 |
| K1367.415X2000 | E | 2000 | 6,0-8,0 | A=50 B=50 C=50 D=50 | 12 | 15 |

Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada

Nuestros productos

| Referencia | Forma | L | Zona de sujeción mm | Radio de flexión mínimo mm | B | H |
|------------------------|-------|-------|------------------------|-------------------------------|----|----|
| K1367.415X5000 | E | 5000 | 6,0-8,0 | A=50 B=50 C=50 D=50 | 12 | 15 |
| K1367.415X10000 | E | 10000 | 6,0-8,0 | A=50 B=50 C=50 D=50 | 12 | 15 |
| K1367.415X20000 | E | 20000 | 6,0-8,0 | A=50 B=50 C=50 D=50 | 12 | 15 |
| K1367.415X50000 | E | 50000 | 6,0-8,0 | A=50 B=50 C=50 D=50 | 12 | 15 |