

Indicateur de position

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.

Finition :

Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.

Nota :

Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les valeurs de mesure paramétrées.

De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.

Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s'encastrer dans un perçage du côté opposé.

** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).

Données techniques :

- compteur : 5 décades + lecture précise
- hauteur des chiffres env. 7 mm
- arbres creux Ø 20 H7 mm
- résistant à des températures jusqu'à 80 °C max.
- résistant aux huiles et aux solvants
- étanche à la poussière


Sur demande :

- cartérisation compteur en verre minéral
- joint axial (étanche à la poussière)
- étanche à l'eau
- anti-vibratoire


Accessoires :

- Douille de réduction K0412
- Plaque intermédiaire K0413
- Plaque de montage K0414

Dessins



Affichage après le 1er tour, position de la virgule :	Positions d'implantation (1 - 4):
	
par ex. K0410.01002111 0100 = Pas 1 mm 2 = Virgule en 2ème position à partir de la droite	par ex. K0410.01002111 1 = position d'implantation

Sens de comptage (1 - 2):	Couleur (1 - 2):
 par ex. K0410.01002111 1 = sens horaire (valeurs croissantes) 2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)	1  2  par ex. K0410.01002111 1 = couleur orange 2 = couleur noire

Aperçu des articles

Indicateur de position

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0410.01002111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0410.05001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	orangé pur RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	noir	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	noir	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	noir	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	noir	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	noir	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	noir	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	noir	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	noir	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	noir	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	noir	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	noir	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	noir	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	noir	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	noir	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	noir	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	noir	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501222	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501312	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501412	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501422	noir	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	noir	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	noir	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	noir	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	noir	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	noir	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	noir	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	noir	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	noir	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	noir	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	noir	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	noir	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500

Indicateur de position

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	B	D	H	L	Pas	Position de montage	Sens de comptage	Affichage après un tour	Position de la virgule	Couple max. (1/min)
K0410.03001212	noir	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	noir	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	noir	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001322	noir	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001412	noir	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001422	noir	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001112	noir	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001122	noir	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001212	noir	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001222	noir	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001312	noir	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001322	noir	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001412	noir	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001422	noir	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001112	noir	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	noir	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	noir	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	noir	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	noir	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	noir	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	noir	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	noir	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	noir	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	noir	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	noir	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	noir	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	noir	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	noir	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	noir	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	noir	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	noir	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	noir	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	noir	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	noir	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	noir	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	noir	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	noir	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	noir	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150