

Broche de pression rigide

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Polyamide, acier ou Inox.

Finition :


Broche et écrous zingués.

K1442.204020 en nylon.

Nota :

La broche de pression dont réf. K1442.204020 est livrée avec un écrou.

Dessins



Aperçu des articles

Broche de pression rigide

Référence	Matière du corps de base	Forme	M	L
K1442.204020	polyamide	A	M4	20
K1442.004025	acier	A	M4	25
K1442.004040	acier	A	M4	40
K1442.005035	acier	A	M5	35
K1442.006025	acier	A	M6	25
K1442.006050	acier	A	M6	50
K1442.008040	acier	A	M8	40
K1442.008060	acier	A	M8	60
K1442.010050	acier	A	M10	50
K1442.010080	acier	A	M10	80
K1442.012075	acier	A	M12	75

Broche de pression rigide

Aperçu des articles

Référence	Matériau du corps de base	Forme	M	L
K1442.012100	acier	A	M12	100
K1442.016150	acier	A	M16	150
K1442.104020	acier inoxydable	A	M4	20
K1442.105030	acier inoxydable	A	M5	30
K1442.105035	acier inoxydable	A	M5	35
K1442.106040	acier inoxydable	A	M6	40
K1442.106050	acier inoxydable	A	M6	50
K1442.108060	acier inoxydable	A	M8	60
K1442.110080	acier inoxydable	A	M10	80