K2102

Demi-charnières en aluminium, internes

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Aluminium.

Finition :
Anodisé.

Nota :
Demi-charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement.
Rotation à 360°.

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Accessoires :
Axe K2104.
Cache de recouvrement K2105.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Demi-charnières en aluminium, internes

Dessins



Aperçu des articles

Demi-charnières en aluminium, internes

Référence	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	Nombre d'alésages	F1 (N)	F2 (N)
K2102.22502	14,5	22	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
K2102.28502	17,5	28	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.32502	19,5	32	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.40502	21,1	40,1	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.42502	25	42	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.47502	27	47	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.52502	29,5	52	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2102.62502	34,5	62	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG