

Puxadores de ferro fundido redondos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

GJS 400.

Versão:

sem rebarba e com vibroacabamento.


Preto com revestimento em plástico.

Superfícies de apoio usinadas.

Montagem:

Pela parte traseira.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Puxadores industriais

Código do artigo	Cor do corpo básico	A	B	D	D2	H	L	R	T	Capacidade de carga N
K0186.10006	superfície sem tratamento	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.11208	superfície sem tratamento	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.12510	superfície sem tratamento	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.14012	superfície sem tratamento	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
K0186.100061	preto	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.112081	preto	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.125101	preto	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.140121	preto	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

Puxadores de ferro fundido redondos

Visão geral dos artigos
