

Puxadores ovais de alumínio

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Alumínio.

Versão:

peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.


Indicação para encomenda:

Parafusos de fixação incluídos no fornecimento.

Montagem:

Pela parte traseira.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Puxadores

Código do artigo	Cor	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidade de carga N
K1091.055053	anodizado natural	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088053	anodizado natural	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100053	anodizado natural	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120053	anodizado natural	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180053	anodizado natural	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235053	anodizado natural	235	15	10	M5	39	245	10	750
K1091.055051	anodizado preto	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088051	anodizado preto	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100051	anodizado preto	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120051	anodizado preto	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180051	anodizado preto	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235051	anodizado preto	235	15	10	M5	39	245	10	750

