

Cilindros de apoio e suporte

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.



Versão:

temperado.

Superfícies de cobertura e de apoio polidas.


Indicação:

O posicionamento e a fixação dos corpos de apoio e suporte é efetuado conforme o sistema (M8, M12, M16) através de um parafuso de ajuste ou através de uma bucha de encaixe com parafuso de cabeça cilíndrica.



Cilindros de apoio e suporte

Desenhos



Visão geral dos artigos

Cilindros de apoio e suporte

Código do artigo	A	B	C Ø para parafusos de ajuste	D	E	Parafusos de ajuste adequados
K0816.12025	25	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.12050	50	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.12075	75	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.16050	50	50	16 H7	26	15	K0815.16055
K0816.16075	75	50	16 H7	26	15	K0815.16055
K0816.16100	100	50	16 H7	26	25	K0815.16065
K0816.16125	125	50	16 H7	26	25	K0815.16065