

Travas com sextavado

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



 grafite escuro RAL 7021	 laranja RAL 2004	 amarelo colza RAL 1021	 vermelho tráfego RAL 3020
 verde sinal RAL 6032	 azul tráfego RAL 5017	 cinza claro RAL 7035	

Descrição

Descrição do produto:

As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.

Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate.

O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino permaneça retraído.

Material:

Trava 1.0503.

Bucha roscada e pino guia de travamento de aço.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.

Versão:

Bucha roscada e trava brunidas.

Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.

Mola de pressão com superfície sem tratamento.

Tampa da trava em diferentes cores:

- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.

Vantagens:

Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.

Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.

Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.

Sob consulta:

Versões especiais.

Acessórios:

Peça de retenção K0638.

Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.

Indicação de desenho:

Forma A: sem tampa da trava, sem contraporca


Forma B: sem tampa da trava, com contraporca

Forma C: com tampa da trava, sem contraporca

Forma D: com tampa da trava, com contraporca

Travas com sextavado

Desenhos



Visão geral dos artigos

Trava

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.040410	A	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1679.040510	A	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1679.040610	A	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0404101	A	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1679.0405101	A	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0406101	A	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1679.040512	A	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1679.040612	A	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1679.040812	A	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0405121	A	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0406121	A	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0408121	A	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1679.040616	A	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1679.040816	A	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1679.041016	A	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0406161	A	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0408161	A	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0410161	A	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1679.040820	A	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1679.041020	A	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1679.041220	A	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1679.0408201	A	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0410201	A	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0412201	A	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1679.050410	B	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1679.050510	B	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1679.050610	B	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0504101	B	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1679.0505101	B	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0506101	B	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1679.050512	B	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1679.050612	B	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1679.050812	B	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0505121	B	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0506121	B	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0508121	B	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1679.050616	B	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1679.050816	B	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1679.051016	B	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0506161	B	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0508161	B	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0510161	B	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.050820	B	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1679.051020	B	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1679.051220	B	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1679.0508201	B	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0510201	B	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0512201	B	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1679.060410	C	grafite RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510	C	grafite RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610	C	grafite RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0604101	C	grafite RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.0605101	C	grafite RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0606101	C	grafite RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060512	C	grafite RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612	C	grafite RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812	C	grafite RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0605121	C	grafite RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0606121	C	grafite RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0608121	C	grafite RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060616	C	grafite RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816	C	grafite RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016	C	grafite RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0606161	C	grafite RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0608161	C	grafite RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0610161	C	grafite RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060820	C	grafite RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020	C	grafite RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220	C	grafite RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.0608201	C	grafite RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0610201	C	grafite RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0612201	C	grafite RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.0604102	C	laranja RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.0605102	C	laranja RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0606102	C	laranja RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06041012	C	laranja RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051012	C	laranja RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061012	C	laranja RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0605122	C	laranja RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0606122	C	laranja RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0608122	C	laranja RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06051212	C	laranja RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061212	C	laranja RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081212	C	laranja RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0606162	C	laranja RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0608162	C	laranja RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0610162	C	laranja RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06061612	C	laranja RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081612	C	laranja RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101612	C	laranja RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0608202	C	laranja RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0610202	C	laranja RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0612202	C	laranja RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06082012	C	laranja RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102012	C	laranja RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122012	C	laranja RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041016	C	amarelo RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051016	C	amarelo RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061016	C	amarelo RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410116	C	amarelo RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510116	C	amarelo RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610116	C	amarelo RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051216	C	amarelo RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.06061216	C	amarelo RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081216	C	amarelo RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512116	C	amarelo RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612116	C	amarelo RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812116	C	amarelo RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061616	C	amarelo RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081616	C	amarelo RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101616	C	amarelo RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616116	C	amarelo RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816116	C	amarelo RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016116	C	amarelo RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082016	C	amarelo RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102016	C	amarelo RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122016	C	amarelo RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820116	C	amarelo RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020116	C	amarelo RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220116	C	amarelo RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041084	C	vermelho RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051084	C	vermelho RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061084	C	vermelho RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410184	C	vermelho RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510184	C	vermelho RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610184	C	vermelho RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051284	C	vermelho RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061284	C	vermelho RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081284	C	vermelho RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512184	C	vermelho RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612184	C	vermelho RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812184	C	vermelho RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061684	C	vermelho RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081684	C	vermelho RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101684	C	vermelho RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616184	C	vermelho RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816184	C	vermelho RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016184	C	vermelho RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082084	C	vermelho RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102084	C	vermelho RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122084	C	vermelho RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820184	C	vermelho RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020184	C	vermelho RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220184	C	vermelho RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041086	C	verde RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051086	C	verde RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061086	C	verde RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410186	C	verde RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510186	C	verde RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610186	C	verde RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051286	C	verde RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061286	C	verde RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081286	C	verde RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512186	C	verde RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612186	C	verde RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812186	C	verde RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061686	C	verde RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081686	C	verde RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101686	C	verde RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616186	C	verde RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816186	C	verde RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016186	C	verde RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082086	C	verde RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102086	C	verde RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.06122086	C	verde RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820186	C	verde RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020186	C	verde RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220186	C	verde RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041087	C	azul RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051087	C	azul RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061087	C	azul RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410187	C	azul RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510187	C	azul RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610187	C	azul RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051287	C	azul RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061287	C	azul RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081287	C	azul RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512187	C	azul RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612187	C	azul RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812187	C	azul RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061687	C	azul RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081687	C	azul RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101687	C	azul RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616187	C	azul RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816187	C	azul RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016187	C	azul RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082087	C	azul RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102087	C	azul RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122087	C	azul RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820187	C	azul RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020187	C	azul RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220187	C	azul RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041088	C	cinza RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051088	C	cinza RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061088	C	cinza RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410188	C	cinza RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510188	C	cinza RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610188	C	cinza RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051288	C	cinza RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061288	C	cinza RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081288	C	cinza RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512188	C	cinza RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612188	C	cinza RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812188	C	cinza RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061688	C	cinza RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081688	C	cinza RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101688	C	cinza RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616188	C	cinza RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816188	C	cinza RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016188	C	cinza RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082088	C	cinza RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102088	C	cinza RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122088	C	cinza RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820188	C	cinza RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020188	C	cinza RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220188	C	cinza RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.070410	D	grafite RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510	D	grafite RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610	D	grafite RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0704101	D	grafite RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705101	D	grafite RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706101	D	grafite RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070512	D	grafite RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612	D	grafite RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812	D	grafite RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.0705121	D	grafite RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706121	D	grafite RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708121	D	grafite RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070616	D	grafite RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816	D	grafite RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016	D	grafite RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0706161	D	grafite RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708161	D	grafite RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710161	D	grafite RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070820	D	grafite RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020	D	grafite RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220	D	grafite RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0708201	D	grafite RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710201	D	grafite RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712201	D	grafite RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0704102	D	laranja RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705102	D	laranja RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706102	D	laranja RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07041012	D	laranja RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051012	D	laranja RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061012	D	laranja RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0705122	D	laranja RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706122	D	laranja RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708122	D	laranja RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07051212	D	laranja RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061212	D	laranja RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081212	D	laranja RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0706162	D	laranja RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708162	D	laranja RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710162	D	laranja RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07061612	D	laranja RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081612	D	laranja RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101612	D	laranja RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0708202	D	laranja RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710202	D	laranja RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712202	D	laranja RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07082012	D	laranja RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102012	D	laranja RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122012	D	laranja RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041016	D	amarelo RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051016	D	amarelo RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061016	D	amarelo RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410116	D	amarelo RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510116	D	amarelo RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610116	D	amarelo RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051216	D	amarelo RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061216	D	amarelo RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081216	D	amarelo RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512116	D	amarelo RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612116	D	amarelo RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812116	D	amarelo RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061616	D	amarelo RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081616	D	amarelo RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101616	D	amarelo RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616116	D	amarelo RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816116	D	amarelo RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016116	D	amarelo RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082016	D	amarelo RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102016	D	amarelo RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122016	D	amarelo RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820116	D	amarelo RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.071020116	D	amarelo RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220116	D	amarelo RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041084	D	vermelho RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051084	D	vermelho RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061084	D	vermelho RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410184	D	vermelho RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510184	D	vermelho RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610184	D	vermelho RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051284	D	vermelho RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061284	D	vermelho RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081284	D	vermelho RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512184	D	vermelho RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612184	D	vermelho RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812184	D	vermelho RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061684	D	vermelho RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081684	D	vermelho RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101684	D	vermelho RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616184	D	vermelho RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816184	D	vermelho RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016184	D	vermelho RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082084	D	vermelho RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102084	D	vermelho RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122084	D	vermelho RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820184	D	vermelho RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020184	D	vermelho RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220184	D	vermelho RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041086	D	verde RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051086	D	verde RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061086	D	verde RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410186	D	verde RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510186	D	verde RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610186	D	verde RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051286	D	verde RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061286	D	verde RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081286	D	verde RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512186	D	verde RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612186	D	verde RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812186	D	verde RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061686	D	verde RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081686	D	verde RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101686	D	verde RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616186	D	verde RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816186	D	verde RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016186	D	verde RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082086	D	verde RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102086	D	verde RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122086	D	verde RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820186	D	verde RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020186	D	verde RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220186	D	verde RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041087	D	azul RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051087	D	azul RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061087	D	azul RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410187	D	azul RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510187	D	azul RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610187	D	azul RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051287	D	azul RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061287	D	azul RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081287	D	azul RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512187	D	azul RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612187	D	azul RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15

Travas com sextavado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1679.070812187	D	azul RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061687	D	azul RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081687	D	azul RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101687	D	azul RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616187	D	azul RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816187	D	azul RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016187	D	azul RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082087	D	azul RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102087	D	azul RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122087	D	azul RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820187	D	azul RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020187	D	azul RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220187	D	azul RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041088	D	cinza RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051088	D	cinza RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061088	D	cinza RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410188	D	cinza RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510188	D	cinza RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610188	D	cinza RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051288	D	cinza RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061288	D	cinza RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081288	D	cinza RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512188	D	cinza RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612188	D	cinza RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812188	D	cinza RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061688	D	cinza RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081688	D	cinza RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101688	D	cinza RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616188	D	cinza RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816188	D	cinza RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016188	D	cinza RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082088	D	cinza RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102088	D	cinza RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122088	D	cinza RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820188	D	cinza RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020188	D	cinza RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220188	D	cinza RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60