

안전 회전식 래치



품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액츄에이터, 너트 및 키, 아연 다이캐스팅. 가스킷 고무.

표면 마무리:

하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금, 또는 검정색 분말 코팅. 키, 크롬 도금.

정보:

스프링 텅 포함 안전 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음. 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.

IP65 물, 먼지로부터 보호.

키 별도 주문함.

잠금 장치는 특수 키로 열고 닫을 수 있음. 키는 닫힌 위치에서만 뽑을 수 있음. 잠금 장치를 열 때 키는 가로대로 작용함.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

회전식 래치용 텅 스틸 K0523.

도면 설명:


- 1) 키는 잠긴 상태에서 빼낼 수 있습니다.
- 2) 키는 열린 상태에서 빼낼 수 없습니다.





안전 회전식 래치



도면







품목 요약

안전 회전식 래치

K0524.181 크롬 플레이트 키 18,5 27	
RUJ24.101 그리 글데이트 기 10,5 27	K0524.9
K0524.182 파우더 코팅 키 18,5 27	K0524.9

주문번호	설명
K0524.9	키