

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.


정보:

시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.


요청 시:

기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트,
스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

암나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수
K0116.1041	검정 반광택	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1051	검정 반광택	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1061	검정 반광택	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2061	검정 반광택	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2081	검정 반광택	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3081	검정 반광택	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3101	검정 반광택	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4101	검정 반광택	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4121	검정 반광택	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5121	검정 반광택	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5161	검정 반광택	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.1043	실버 메탈릭	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1053	실버 메탈릭	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1063	실버 메탈릭	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2063	실버 메탈릭	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2083	실버 메탈릭	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3083	실버 메탈릭	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3103	실버 메탈릭	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4103	실버 메탈릭	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4123	실버 메탈릭	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5123	실버 메탈릭	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5163	실버 메탈릭	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트,
스틸, 검정 산화처리
품목 요약
