

널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
패삭강 검정 산화.

정보:
축삭 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.

도면 설명:
타입 B: 핀홀 있음
- 조립 시 핀 홀을 드릴링 및 리머작업

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	D1	D3	D4	D5 사전 천공	E	H	K	T	적합 원통형 핀 ISO 2338
K0137.205	B	패삭강	M5	20	14	15	1,4	2,5	12	8	7	1,5
K0137.206	B	패삭강	M6	24	16	18	1,4	2,5	14	10	8	1,5
K0137.208	B	패삭강	M8	30	20	24	1,9	3	17	12	10	2
K0137.210	B	패삭강	M10	36	28	30	2,9	4	20	14	12	3
K0137.212	B	패삭강	M12	40	32	34	3,9	4	24	16	14	4