

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.

스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:

진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.

그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.

요청 시:

블랭크 별 모양 그립(진동 없음).

도면 설명:

타입 A: 가공되지 않은 원형

타입 B: 관통형 보어홀


타입 C: 막힌 홀

타입 D: 나사 뚫려있음

타입 E: 나사 막힌 홀

타입 L: 수나사 있음

도면



품목 요약

알루미늄 유사형 DIN 6336 별 모양 그립

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0149.14008	A	소프트 연마	-	40	14	-	26	13	-	-	-
K0149.15010	A	소프트 연마	-	50	18	-	34	17	-	-	-
K0149.16312	A	소프트 연마	-	63	20	-	42	21	-	-	-
K0149.18016	A	소프트 연마	-	80	25	-	52	25	-	-	-

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0149.240082	B	광택처리	8	40	14	-	25	13	-	-	-
K0149.250102	B	광택처리	10	50	18	-	32	17	-	-	-
K0149.263122	B	광택처리	12	63	20	-	40	21	-	-	-
K0149.280162	B	광택처리	16	80	25	-	50	25	-	-	-
K0149.24008	B	소프트 연마	8	40	14	-	25	13	-	-	-
K0149.25010	B	소프트 연마	10	50	18	-	32	17	-	-	-
K0149.26312	B	소프트 연마	12	63	20	-	40	21	-	-	-
K0149.28016	B	소프트 연마	16	80	25	-	50	25	-	-	-
K0149.340082	C	광택처리	8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0149.350102	C	광택처리	10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0149.363122	C	광택처리	12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0149.380162	C	광택처리	16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0149.34008	C	소프트 연마	8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0149.35010	C	소프트 연마	10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0149.36312	C	소프트 연마	12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0149.38016	C	소프트 연마	16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0149.440082	D	광택처리	M8	40	14	8,4	25	13	-	12	-
K0149.450102	D	광택처리	M10	50	18	10,5	32	17	-	16	-
K0149.463122	D	광택처리	M12	63	20	13	40	21	-	20	-
K0149.480162	D	광택처리	M16	80	25	17	50	25	-	30	-
K0149.44008	D	소프트 연마	M8	40	14	8,4	25	13	-	12	-
K0149.45010	D	소프트 연마	M10	50	18	10,5	32	17	-	16	-
K0149.46312	D	소프트 연마	M12	63	20	13	40	21	-	20	-
K0149.48016	D	소프트 연마	M16	80	25	17	50	25	-	30	-
K0149.540082	E	광택처리	M8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0149.550102	E	광택처리	M10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0149.563122	E	광택처리	M12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0149.580162	E	광택처리	M16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0149.54008	E	소프트 연마	M8	40	16	-	25	13	-	15	18
K0149.55010	E	소프트 연마	M10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0149.56312	E	소프트 연마	M12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0149.58016	E	소프트 연마	M16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0149.64008X20	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	20	-	-
K0149.64008X25	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	25	-	-
K0149.64008X40	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	40	-	-
K0149.64008X30	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	30	-	-
K0149.65010X30	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	30	-	-
K0149.65010X40	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	40	-	-
K0149.65010X25	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	25	-	-
K0149.65010X50	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	50	-	-
K0149.66312X30	L	소프트 연마	M12	63	20	-	40	-	30	-	-
K0149.66312X40	L	소프트 연마	M12	63	20	-	40	-	40	-	-
K0149.66312X50	L	소프트 연마	M12	63	20	-	40	-	50	-	-
K0149.66312X60	L	소프트 연마	M12	63	20	-	40	-	60	-	-