


고정 나사가 있는 플라스틱 힌지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
열가소성 강화 유리 섬유.
스틸 축.

표면 마무리:
힌지 검정색.
축 아연 도금.


정보:

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면



품목 요약

고정 나사가 있는 플라스틱 힌지

품목 요약

고정 나사가 있는 플라스틱 힌지

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	L	F1 N	F2 N
K1006.05241515	48	15	15	24	24	48	30	M5	5	10	10,5	15	1780	1370
K1006.06241515	48	15	15	24	24	48	30	M6	5	10	10,5	15	1780	1370
K1006.06322020	64	20	20	32	32	64	40	M6	5	12	13	20	4120	1760
K1006.08322020	64	20	20	32	32	64	40	M8	5	12	13	20	4120	1760
K1006.08483232	95	31,5	31,5	47,5	47,5	95	60	M8	8	18	19	20	4900	1275
K1006.10483232	95	31,5	31,5	47,5	47,5	95	60	M10	8	18	19	20	4900	1275