

삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부싱/나사 볼트, 아연 도금 또는
스테인레스 스틸 소재.

표면 마무리:



고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.



도면



품목 요약

높은 플랜지 삼각형 별 모양 그립, 암나사

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D3	H	T	L
K0183.14006	K	스틸	M6	40	16	22	12	-
K0183.15008	K	스틸	M8	50	18	28	14	-

삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D3	H	T	L
K0183.16210	K	스틸	M10	62	22	35	14	-
K0183.24006	K	스테인리스 스틸	M6	40	16	22	9	-
K0183.25008	K	스테인리스 스틸	M8	50	18	28	13	-
K0183.26210	K	스테인리스 스틸	M10	62	22	35	13	-
K0183.14006X15	L	스틸	M6	40	16	22	-	15
K0183.14008X20	L	스틸	M8	40	16	22	-	20
K0183.15008X20	L	스틸	M8	50	18	28	-	20
K0183.15010X25	L	스틸	M10	50	22	28	-	25
K0183.16210X25	L	스틸	M10	62	22	35	-	25
K0183.24006X20	L	스테인리스 스틸	M6	40	12	22	-	20
K0183.24008X20	L	스테인리스 스틸	M8	40	16	22	-	20
K0183.25008X20	L	스테인리스 스틸	M8	50	18	28	-	20
K0183.25010X30	L	스테인리스 스틸	M10	50	18	28	-	30
K0183.26210X30	L	스테인리스 스틸	M10	62	22	35	-	30