

## 스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명


**재질:**  
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

**표면 마무리:**  
스틸 버전:  
표면, 정밀 연마, 고급 크롬 도금. 그립은 추가로 매끄러운 플라스틱 코팅.

스테인레스 스틸 버전:  
표면, 반광택, 흠 없는 진동 연마.

**정보:**  
아연 도금된 스틸이나 스테인레스 스틸로 된 고정 소재가 함께 공급됩니다. 양쪽 종단에 스프링 로크.

### 도면



### 품목 요약

#### 폴딩 핸들

주문 번호	본체 재질	버전 2	A	B	D	H	L	하중 N
K0218.1001	스틸	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1201	스틸	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1801	스틸	-	180	18	M10x1	43	198	500
K0218.1002	스틸	세레이션 플라스틱 커버 있음	100	18	M10x1	43	118	500

## 스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립

### 품목 요약

주문 번호	본체 재질	버전 2	A	B	D	H	L	하중 N
K0218.1202	스틸	세레이션 플라스틱 커버 있음	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1802	스틸	세레이션 플라스틱 커버 있음	180	18	M10x1	43	198	500
K0218.1003	스테인레스 스틸	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1203	스테인레스 스틸	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1803	스테인레스 스틸	-	180	18	M10x1	43	198	500