

스크류 너링 노브 육각 소켓

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
열가소성.

표면 마무리:
검정색, 회색 또는 붉은색.

정보:
적합한 나사 ISO 4762.

△ 해당 위치는 원하는 너링 노브 색상이 가능함.
검정색 너링 노브 색상은 색상 코드가 요구되지 않음.

도면



품목 요약

육각 소켓 스크류 너링 노브

주문 번호	본체 색상	D1	D2	H	육각 소켓 나사용
K0680.030	검정	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0305	회색	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0306	빨강	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.040	검정	13	9,6	5	M4
K0680.0405	회색	13	9,6	5	M4
K0680.0406	빨강	13	9,6	5	M4
K0680.050	검정	16	11,5	6,5	M5
K0680.0505	회색	16	11,5	6,5	M5
K0680.0506	빨강	16	11,5	6,5	M5
K0680.060	검정	19	14	7,5	M6
K0680.0605	회색	19	14	7,5	M6
K0680.0606	빨강	19	14	7,5	M6
K0680.061	검정	26	13	8	M6
K0680.0615	회색	26	13	8	M6
K0680.0616	빨강	26	13	8	M6

스크류 널링 노브 육각 소켓

품목 요약

주문 번호	본체 색상	D1	D2	H	육각 소켓 나사용
K0680.080	검정	26	16	10	M8
K0680.0805	회색	26	16	10	M8
K0680.0806	빨강	26	16	10	M8