

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매드, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
 품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
 스틸 부품 경도 등급 5.8.
 스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
 검정 산화 스틸 부품.
 보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.

정보:

스탠다드 색상:
 오렌지색 RAL 2004.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.92062X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92062X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92082X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매드, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.92102X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.92102X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.93082X15	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X35	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X45	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X55	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93082X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X15	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X35	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X45	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X55	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.93102X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22