

별 모양 그립, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열가소성 강화 유리 섬유.

나사 볼트, 스틸.

표면 마무리:

그립, 검정색.나사 볼트, 아연 도금.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D6	H	H3	T1	L
K1090.43006X16	L	M6	30	15	9	22	11	1,5	16
K1090.43006X20	L	M6	30	15	9	22	11	1,5	20
K1090.43006X30	L	M6	30	15	9	22	11	1,5	30
K1090.43008X16	L	M8	30	15	9	22	11	1,5	16
K1090.43008X20	L	M8	30	15	9	22	11	1,5	20
K1090.43008X30	L	M8	30	15	9	22	11	1,5	30
K1090.43008X40	L	M8	30	15	9	22	11	1,5	40
K1090.44006X16	L	M6	40	17	12	24,5	12,5	1	16
K1090.44006X20	L	M6	40	17	12	24,5	12,5	1	20
K1090.44006X30	L	M6	40	17	12	24,5	12,5	1	30
K1090.44006X40	L	M6	40	17	12	24,5	12,5	1	40
K1090.44008X20	L	M8	40	17	12	24,5	12,5	1	20

별 모양 그립, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D6	H	H3	T1	L
K1090.44008X30	L	M8	40	17	12	24,5	12,5	1	30
K1090.44008X40	L	M8	40	17	12	24,5	12,5	1	40
K1090.44008X50	L	M8	40	17	12	24,5	12,5	1	50
K1090.45008X20	L	M8	50	20	14,5	29	15	1,5	20
K1090.45008X30	L	M8	50	20	14,5	29	15	1,5	30
K1090.45008X40	L	M8	50	20	14,5	29	15	1,5	40
K1090.45010X20	L	M10	50	20	14,5	29	15	1,5	20
K1090.45010X30	L	M10	50	20	14,5	29	15	1,5	30
K1090.45010X40	L	M10	50	20	14,5	29	15	1,5	40
K1090.45010X50	L	M10	50	20	14,5	29	15	1,5	50
K1090.46010X20	L	M10	60	24	18	34	18	1,5	20
K1090.46010X30	L	M10	60	24	18	34	18	1,5	30
K1090.46010X40	L	M10	60	24	18	34	18	1,5	40
K1090.46010X50	L	M10	60	24	18	34	18	1,5	50
K1090.46012X20	L	M12	60	24	18	34	18	1,5	20
K1090.46012X30	L	M12	60	24	18	34	18	1,5	30
K1090.46012X40	L	M12	60	24	18	34	18	1,5	40
K1090.46012X50	L	M12	60	24	18	34	18	1,5	50