

넢링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열가소성, 검정회색.부싱, 스틸 5.8.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

흑회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017
연한 회색 RAL 7035	신호등 빨강 RAL 3020	밝은 노랑 RAL 1021	

도면



품목 요약

넢링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.4106	H	검회색 RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41061	H	오렌지 RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41062	H	시그널 녹색 RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41063	H	청색 RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41065	H	연한 회색 RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41066	H	신호등 빨강 RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41067	H	밝은 노랑 RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.4208	H	검회색 RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42081	H	오렌지 RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42082	H	시그널 녹색 RAL6032	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42083	H	청색 RAL5017	2	8	50	18	36	15	14

널링 휠, 타입 H, 피팅 부상, 커버 있음

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.42085	H	연한 회색 RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42086	H	신호등 빨강 RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42087	H	밝은 노랑 RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.4310	H	검회색 RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43101	H	오렌지 RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43102	H	시그널 녹색 RAL6032	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43103	H	청색 RAL5017	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43105	H	연한 회색 RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43106	H	신호등 빨강 RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43107	H	밝은 노랑 RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14