


확장 너트, 높이 3D

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강.


표면 마무리:
스틸, 경도 등급 10, 검정 산화 처리.

정보:
기능 및 안전상의 이유로 양쪽의 나사를 최대 너트 높이 절반으로 나사 체결해야 합니다. 최소 나사 체결 길이 1x 직경

요청 시:
렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거



도면



품목 요약

확장 너트, 높이 3D

주문 번호	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.06	M6	18	10	11,5
K0865.08	M8	24	13	15
K0865.10	M10	30	17	19,6
K0865.12	M12	36	19	21,9

확장 너트, 높이 3D

품목 요약

주문 번호	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.16	M16	48	24	27,7
K0865.20	M20	60	30	34,6