

샤프트 고정용 홀 있는 볼트는 포크 헤드에 적

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

스틸: 전기 아연 도금


스테인레스 스틸: 자연적 마무리

정보:

홀 있는 볼트는 포크 헤드 DIN 71752에 적합합니다. DIN 6799(KL 잠금 와셔 혹은 SL 잠금 와셔로 대체 가능) 샤프트용 잠금 와셔로 잠급니다.

샤프트 고정 장치는 볼트용 잠금 부품으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.

도면



품목 요약

샤프트 고정용 홀 있는 볼트는 포크 헤드에 적합합니다.

주문 번호	본체 재질	D1	D2	D3	A	K	L	M	Z1	Z2
K1454.004085	스틸	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
K1454.005105	스틸	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
K1454.006125	스틸	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
K1454.008165	스틸	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
K1454.010205	스틸	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
K1454.012245	스틸	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
K1454.014275	스틸	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
K1454.016325	스틸	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
K1454.020405	스틸	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2
K1454.025505	스틸	25	18	32	50,5	5	57	1,9	1,5	2
K1454.104085	스테인레스 스틸	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
K1454.105105	스테인레스 스틸	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
K1454.106125	스테인레스 스틸	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
K1454.108165	스테인레스 스틸	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
K1454.110205	스테인레스 스틸	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
K1454.112245	스테인레스 스틸	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
K1454.114275	스테인레스 스틸	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
K1454.116325	스테인레스 스틸	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
K1454.120405	스테인레스 스틸	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2

샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적

품목 요약
