

고무 메탈 천장 요소, 타입 C, IG

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.

천연 고무 경도는 연질 (45 Shore A), 중간 (60 Shore A) 및 경질 (70 Shore A)입니다.


표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

고무 금속 천장 부품은 분리 보호 기능이 내장된 걸이 부품이며 조명 기구, 장치 및 파이프를 걸기에 적합합니다. 천장 부품은 인장 하중을 받을 수 있으나 충격 및 가속력을 모두 부드럽게 흡수합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	B	D	D2	E	G	H	H3	SW	경도, 쇼어	하중 N
K2012.01040	C	내부 나사	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	40	250
K2012.01060	C	내부 나사	62,5	63	10,5	85	M10	30	1,5	21	60	700