

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

표면 마무리:
무광택 처리.


정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.4110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	16	-	82	60	22	13,4	-	100	10
K0999.4212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	20	-	98	72	26	16	-	124	12
K0999.4314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	26	-	118	90	28	15,8	-	153	14
K0999.4417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	26	-	122	90	32	19,6	-	190	17
K0999.41106	사각 소켓	크로스 보어 있음	80	24	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100	10
K0999.42126	사각 소켓	크로스 보어 있음	100	28	20	M6	98	72	26	16	7,5	124	12
K0999.43146	사각 소켓	크로스 보어 있음	125	30	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153	14
K0999.44176	사각 소켓	크로스 보어 있음	160	34	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190	17