

회전식 래치용 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.


정보:

*하우징 길이 H=13mm에서 치수 A는 mm 단위임.

엑세서리:

잠금형 회전식 래치 소형 K0520.

도면



품목 요약

회전식 래치 플라이어

주문 번호	모델 1	버전 2	타입	B	B1	B2	H=13의 경우 A	L	KIPP 회전식 래치에 적합
K0521.128X105	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	A	13	8	5,5	10	28	K0520
K0521.124X135	스톱 미포함	직선형	B	13	8	5,5	13	24	K0520
K0521.131X135	스톱 미포함	직선형	B	13	8	5,5	13	31	K0520
K0521.136X135	스톱 미포함	직선형	B	13	8	5,5	13	36	K0520
K0521.130X165	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	B	13	8	5,5	16	30	K0520
K0521.126X205	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	B	13	8	5,5	20	26	K0520

