

회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액추에이션 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
O링, 빨간색 또는 파란색 실리콘, FDA 준수.
래칭 스크류 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

회전식 래치는 DIN EN ISO 14159 및 DIN EN 1672-2에 따라 위생 기준을 충족합니다.
특히 식품 및 음료 산업에서 사용 가능합니다.

O 링(FDA 준수)은 액체의 유입과 먼지 형성을 방지합니다.

DIN EN 60529 / DIN 40050에 따른 IP65 / IP67 / IP69K입니다.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

소켓 키 K1335.113
조합네이션 스페너 K1362.16
보호 캡 K1362.1613
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.

회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동

도면



품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동

주문 번호	구성품 색상	액추에이션	D	H
K1353.18	빨강	양면	28	18
K1353.181	청색	양면	28	18