

텅, 스틸, 스토퍼 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:


*하우징 길이 H=18 mm, H=30 mm, H=50 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.

액세서리:

회전식 래치, 아연, 잠금형 K2216.

회전식 래치, 아연, 잠금형 롱 버전 K2217.

도면



품목 요약

텅, 스틸, 스토퍼 포함

품목 요약

텅 스틸, 스토퍼 포함

주문 번호	모델 1	버전 2	H=18의 경우 A	H=30의 경우 A	H=50의 경우 A	B B1 L	KIPP 회전식 래치에 적합
K2218.13506	스톱 있음	위쪽 스완 넥	6	18	38	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13508	스톱 있음	위쪽 스완 넥	8	20	40	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13510	스톱 있음	위쪽 스완 넥	10	22	42	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13513	스톱 있음	위쪽 스완 넥	13	25	45	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13514	스톱 있음	위쪽 스완 넥	14	26	46	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13516	스톱 있음	위쪽 스완 넥	16	28	48	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13518	스톱 있음	직선형	18	30	50	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13520	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	20	32	52	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13522	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	22	34	54	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13524	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	24	36	56	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13526	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	26	38	58	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.13528	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	28	40	60	19 8,1 35	K2216, K2217
K2218.14504	스톱 있음	위쪽 스완 넥	4	16	36	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14506	스톱 있음	위쪽 스완 넥	6	18	38	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14508	스톱 있음	위쪽 스완 넥	8	20	40	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14510	스톱 있음	위쪽 스완 넥	10	22	42	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14513	스톱 있음	위쪽 스완 넥	13	25	45	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14514	스톱 있음	위쪽 스완 넥	14	26	46	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14516	스톱 있음	위쪽 스완 넥	16	28	48	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14518	스톱 있음	직선형	18	30	50	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14520	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	20	32	52	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14522	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	22	34	54	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14524	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	24	36	56	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14526	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	26	38	58	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14528	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	28	40	60	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14530	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	30	42	62	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14532	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	32	44	64	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14534	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	34	46	66	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14536	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	36	48	68	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14538	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	38	50	70	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14540	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	40	52	72	19 8,1 45	K2216, K2217
K2218.14542	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	42	54	74	19 8,1 45	K2216, K2217