

사각 너트, DIN 557

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:

스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금.

스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.


스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.

정보:

사각 너트, DIN 557 제품 등급 C에 해당.

사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다.

도면



품목 요약

사각 너트, DIN 557

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D	H	SW
K2314.05	스틸	자연적 마무리 (검정)	M5	4	8
K2314.06	스틸	자연적 마무리 (검정)	M6	5	10
K2314.08	스틸	자연적 마무리 (검정)	M8	6,5	13
K2314.10	스틸	자연적 마무리 (검정)	M10	8	17
K2314.12	스틸	자연적 마무리 (검정)	M12	10	19
K2314.16	스틸	자연적 마무리 (검정)	M16	13	24
K2314.205	스틸	광택 처리된 아연도금	M5	4	8
K2314.206	스틸	광택 처리된 아연도금	M6	5	10
K2314.208	스틸	광택 처리된 아연도금	M8	6,5	13
K2314.210	스틸	광택 처리된 아연도금	M10	8	17

사각 너트, DIN 557

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D	H	SW
K2314.212	스틸	광택 처리된 아연도금	M12	10	19
K2314.216	스틸	광택 처리된 아연도금	M16	13	24
K2314.105	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M5	4	8
K2314.106	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M6	5	10
K2314.108	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M8	6,5	13
K2314.110	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M10	8	17
K2314.112	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M12	10	19
K2314.116	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	M16	13	24
K2314.605	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M5	4	8
K2314.606	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M6	5	10
K2314.608	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M8	6,5	13
K2314.610	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M10	8	17
K2314.612	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M12	10	19
K2314.616	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	M16	13	24