

# 윙 스크루, 타입 DE, DIN 316과 유사한 독일 타입

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

헤드, 가단 주철, 샤프트, 스틸, 최소 등급 4.6 또는 스테인리스 스틸 A2.

#### 표면 마무리:


스틸: 전기 아연 도금

스테인레스 스틸: 자연적 마무리

#### 정보:

윙 스크루는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호        | 타입 | 본체 재질 | D  | L  | A<br>max. | D2<br>max. | K   | K1  |
|--------------|----|-------|----|----|-----------|------------|-----|-----|
| K2343.104X8  | DE | 스틸    | M4 | 8  | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X10 | DE | 스틸    | M4 | 10 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X12 | DE | 스틸    | M4 | 12 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X16 | DE | 스틸    | M4 | 16 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X20 | DE | 스틸    | M4 | 20 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X25 | DE | 스틸    | M4 | 25 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.104X30 | DE | 스틸    | M4 | 30 | 20        | 7          | 9,5 | 3,9 |
| K2343.105X10 | DE | 스틸    | M5 | 10 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X12 | DE | 스틸    | M5 | 12 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X16 | DE | 스틸    | M5 | 16 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X20 | DE | 스틸    | M5 | 20 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X25 | DE | 스틸    | M5 | 25 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X30 | DE | 스틸    | M5 | 30 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X35 | DE | 스틸    | M5 | 35 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X40 | DE | 스틸    | M5 | 40 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.105X50 | DE | 스틸    | M5 | 50 | 25        | 9,5        | 12  | 5,3 |
| K2343.106X10 | DE | 스틸    | M6 | 10 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |
| K2343.106X12 | DE | 스틸    | M6 | 12 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |
| K2343.106X16 | DE | 스틸    | M6 | 16 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |
| K2343.106X20 | DE | 스틸    | M6 | 20 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |
| K2343.106X25 | DE | 스틸    | M6 | 25 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |
| K2343.106X30 | DE | 스틸    | M6 | 30 | 31,5      | 11,5       | 16  | 6,5 |

# 윙 스크루, 타입 DE, DIN 316과 유사한 독일 타입

## 품목 요약

| 주문 번호        | 타입 | 본체 재질 | D   | L  | A<br>max. | D2<br>max. | K    | K1  |
|--------------|----|-------|-----|----|-----------|------------|------|-----|
| K2343.106X35 | DE | 스틸    | M6  | 35 | 31,5      | 11,5       | 16   | 6,5 |
| K2343.106X40 | DE | 스틸    | M6  | 40 | 31,5      | 11,5       | 16   | 6,5 |
| K2343.106X50 | DE | 스틸    | M6  | 50 | 31,5      | 11,5       | 16   | 6,5 |
| K2343.108X10 | DE | 스틸    | M8  | 10 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X12 | DE | 스틸    | M8  | 12 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X16 | DE | 스틸    | M8  | 16 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X20 | DE | 스틸    | M8  | 20 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X25 | DE | 스틸    | M8  | 25 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X30 | DE | 스틸    | M8  | 30 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X35 | DE | 스틸    | M8  | 35 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X40 | DE | 스틸    | M8  | 40 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X50 | DE | 스틸    | M8  | 50 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.108X60 | DE | 스틸    | M8  | 60 | 37        | 14,5       | 19   | 8,3 |
| K2343.110X16 | DE | 스틸    | M10 | 16 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X20 | DE | 스틸    | M10 | 20 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X25 | DE | 스틸    | M10 | 25 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X30 | DE | 스틸    | M10 | 30 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X40 | DE | 스틸    | M10 | 40 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X50 | DE | 스틸    | M10 | 50 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X60 | DE | 스틸    | M10 | 60 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.110X70 | DE | 스틸    | M10 | 70 | 49,5      | 18,5       | 24   | 10  |
| K2343.112X20 | DE | 스틸    | M12 | 20 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X25 | DE | 스틸    | M12 | 25 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X30 | DE | 스틸    | M12 | 30 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X40 | DE | 스틸    | M12 | 40 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X50 | DE | 스틸    | M12 | 50 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X60 | DE | 스틸    | M12 | 60 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X70 | DE | 스틸    | M12 | 70 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |
| K2343.112X80 | DE | 스틸    | M12 | 80 | 63,5      | 21,5       | 32,3 | 12  |