

Дугообразные ручки, сплошная пластмасса**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:

матово-чёрный.

Указание:

Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от -50 °C до +130 °C.

Поставка включает чёрные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки. Конструкции K0192.110006 и K0192.112006 поставляются без колпачков.

Монтаж:


Со стороны обслуживания.

Указание на чертеже:

Форма А: без колпачков

Форма В: с колпачками

1) Колпачок



Обзор изделий

Ручки дуговые

Номер заказа	Форма	Исполнение	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Допустимая нагрузка Н
K0192.110006	A	без колпачка	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
K0192.112006	A	без колпачка	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600
K0192.212008	B	с колпачком	120	33	22	9	14	51	36	5	153	87	M8x30	1000
K0192.214008	B	с колпачком	140	38	26	9,5	15	59	42	6	178	101	M8x30	1000