

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с фронтальной стороны

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Ручка бугельная, нержавеющая сталь, 1.4305.  
Крепежный материал 1.4301.


### Исполнение:

шлифованный матовый поднятый.

### Указание:

Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.

## Чертежи



## Обзор изделий

### Ручки бугельные, нержавеющая сталь

| Номер заказа | Форма | A   | B  | B1 | D  | H  | L   | Допустимая нагрузка Н |
|--------------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----------------------|
| K0215.2001   | A     | 200 | 50 | 20 | M8 | 75 | 250 | 1000                  |
| K0215.2501   | A     | 250 | 50 | 20 | M8 | 75 | 300 | 1000                  |