

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль $\varnothing 16$ и 18 , монтаж с обратной стороны

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:
Алюминий округлой формы EN AW-6060.

Исполнение:
шлифованный, обработанный и матово чёрный анодированный.

Указание:
Посадочные шайбы не входят в поставку.

По запросу:
Любая длина ручки.

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль $\varnothing 16$ и 18 , монтаж с обратной стороны

Номер заказа	A	B	D	D1	H	L	Допустимая нагрузка Н	Номер заказа Посадочная шайба
K0229.20016	200	116	M8	16	98	216	1000	K0229.16
K0229.25016	250	116	M8	16	98	266	1000	K0229.16
K0229.30016	300	116	M8	16	98	316	1000	K0229.16
K0229.40016	400	116	M8	16	98	416	1000	K0229.16
K0229.50018	500	118	M8	18	99	518	1000	K0229.18

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 16 и 18, монтаж с обратной стороны

Обзор изделий
