

Бугельные ручки из стали, изогнутый под углом круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

отшлифованное, зачищенное и хромированное или чёрного цвета покрытое порошком с тонкой структурой.

Указание:

Возможно исполнение как обычная бугельная ручка или расположенная под углом.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки машинные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0230.200081	A	с матовым хромированием	200	130	M8	70	220	1000
K0230.350081	A	с матовым хромированием	350	130	M8	70	370	1000
K0230.200082	A	чёрное порошковое покрытие	200	130	M8	70	220	1000
K0230.350082	A	чёрное порошковое покрытие	350	130	M8	70	370	1000

Бугельные ручки из стали, изогнутый под углом круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны

Обзор изделий
