


Ручки профильные, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Профиль с нержавеющей стали 1.4404.


Исполнение:

обработка с матовым электрополированием.

По запросу:

Любая другая длина.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки профильные из нержавеющей стали

Номер заказа	A	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K0233.06006	60	M6	35	80	30	1000
K0233.08006	80	M6	35	100	30	1000
K0233.10006	100	M6	35	120	30	1000
K0233.13006	130	M6	35	150	30	1000