


Пробки воздухоотводные резьбовые латунные с обратным клапаном

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и крышка из латуни.

Нажимная пружина из нержавеющей стали.

Корпус замка из латуни.

Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).

Исполнение:

Уплотнение, безасбестовое.

Указание:

Давление открытия 0,35 бар ($\pm 0,05$).


Принцип действия:

См. Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном K0459.

Указание на чертеже:


- 1) Плоское уплотнение
- 2) Уплотнительное кольцо
- 3) Блокируемый корпус
- 4) Вентиляционное отверстие 2x
- 5) Крышка

Принцип действия



Давление открытия
0,35 бар ($\pm 0,05$)

Чертежи



Обзор изделий

Пробки воздухоотводные резьбовые латунные с обратным клапаном

Номер заказа	D	D1	L	L1	SW
K0461.20014	20	G1/4	24,3	7,5	18
K0461.24038	24,5	G3/8	24,5	8,5	22
K0461.30012	30	G1/2	24,5	8,5	27

Пробки воздухоотводные резьбовые латунные с обратным клапаном**Обзор изделий**
